


多目的・耐薬品用ホース / 柔軟性が2.2倍にUP! ホースの柔軟性と耐薬品性を追求した究極のスーパーホース。


スーパー柔軟フッ素スプリング (ウルトラソフト)

型番：E-SJSPUS- (内径)


用途・流体



〔材質 / 構造〕



〔荷姿寸法〕



- 塗装機器、印刷機器の有機溶剤、塗料など移送用として
- 理化学実験機器等の薬液移送用として
- 半導体関連機器・フラットパネル製造装置の薬品移送用として
- 飲料・食品機械の飲料・食品移送用として
- バイオ燃料 (BDF) などの脂肪酸エステル類の移送用として
- 産業廃棄物の化学廃液の移送用として
- アルコール類・化粧品・薬品の移送用として
- 医療機器、内視鏡などの薬液移送用として
- 燃料電池製造設備の薬液・純水の移送用として
- 塗料・接着剤の充填ライン
- 香料、着色料、添加剤の充填ライン
- ビス、金属粉、ワークなどの粉体、固体の移送用として

規格・梱包

型番	内径×外径 mm	使用圧力 MPa		許容曲げ半径 at 20℃ mm	使用温度 範囲 ℃	定尺 m	製品重量 kg/巻	色調	梱包仕様			
		at 20℃	at 70℃						荷姿	直径 (D) cm	高さ (H) cm	重量 / 箱 kg / 箱
E-SJSPUS-19	19 × 26	-0.1 ~ 0.4	-0.1 ~ 0.2	135	-5 ~ 70	20	6.78	透明	フィルム巻/ 箱入れ	52	17	7.98
E-SJSPUS-25	25 × 33			175			10.83			64	21	12.53
E-SJSPUS-32	32 × 41	-0.1 ~ 0.3	-0.1 ~ 0.15	225			14.30			83	24	17.33
E-SJSPUS-38	38 × 48			265			18.80					21.53

※梱包仕様について・・・箱入れの製品の直径 (D) × 高さ (H) は、ダンボール箱の幅 (W) × 高さ (H) を記載しています。

樹脂ホース専門メーカー

株式会社 **ハクコ**

本社営業部 〒173-0004 東京都板橋区板橋1-42-18 ユニティフォーラム5F TEL. 03-3963-5381 FAX. 03-3961-4400
大阪営業所 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町13-45 第三ビル7F TEL. 06-6310-6880 FAX. 03-3961-4400
E-mail hakko@eightron.co.jp URL <https://eightron.co.jp/>

ISO 9001: 2015

ISO 14001: 2015

川島商事株式会社

〔以上商品のお問い合わせ、カタログご請求は、お近くの下記弊社営業所まで〕

名古屋営業所	〒456-8510	名古屋市熱田区花町1番20号	TEL (052) 671-4171
エンジニアリング室	〒456-8510	名古屋市熱田区花町1番20号	TEL (052) 671-4173
小牧営業所	〒485-0826	小牧市大字東田中字金井戸601番地の1	TEL (0568) 76-4711
名古屋南営業所	〒455-0804	名古屋市港区当知一丁目906番地	TEL (052) 383-1841
静岡営業所	〒422-8037	静岡市駿河区下島350番地の1	TEL (054) 238-1733
松本営業所	〒390-0836	松本市高宮北15番5号	TEL (0263) 26-0545
長野営業所	〒380-0928	長野市若里七丁目11番28号	TEL (026) 227-5252
北陸営業所	〒920-0016	金沢市諸江町中丁491番地	TEL (076) 223-2761
三重営業所	〒514-0819	津市高茶屋二丁目11番9号	TEL (059) 234-7372